

DISCO LAMINADO ALTA DENSIDAD CON RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO

CERÁMICO

WESTON⁺
PLUS



**HECHO EN
MÉXICO**



T 29



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Tipo de Grano	Tamaño de Grano	Diámetro	Máx. RPM.	Barreno	Velocidad
Z-20381	Cerámico	40	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-20383	Cerámico	60	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-20387	Cerámico	80	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-20385	Cerámico	120	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Obligatorio el uso de guardas de la máquina
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos mojados
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje con precaución el disco para evitar golpe
- Si observa que el disco sufre alguna fractura o desprendimiento, deberá segregarse el disco

DETALLES

- Tipo de grano: Cerámico
- Con respaldo de fibra de vidrio

VENTAJAS

- Disco de máximo rendimiento y velocidad de remoción
- Menos reemplazos y mayor productividad en desbaste y pulido

APLICACIONES

- Trabajos de desbaste pesados en operaciones industriales
- Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

MATERIALES



HERRAMIENTA



Esmeriladora angular



Presentación Termocogible
MIN: 10

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Disco para esmeriladora angular
- Monte disco y gírelo durante 30 segundos
- Trabaje el disco en un ángulo de 0° a 30° de la superficie
- No presione el disco durante la operación

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29°C