

DISCO LAMINADO PARA ALUMINIO CON RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO

CERÁMICO

WESTON[®]
PLUS



HECHO EN
MÉXICO



T 29

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Tipo de Grano	Tamaño de Grano	Diámetro	Máx. RPM.	Barreno	Velocidad
Z-13ALUM40	Cerámico	40	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-13ALUM60	Cerámico	60	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s

DETALLES

- Tipo de grano: Cerámico con capa de estearato
- Con respaldo de fibra de vidrio

VENTAJAS

- Máximo rendimiento
- Velocidad de remoción
- Especial para aluminio

APLICACIONES

- Para operaciones industriales, especialmente en productos de aluminio

MATERIALES



No Ferroso



Aluminio



Aceros sin aleación



Madera



Pintura



Compuestos

HERRAMIENTA



Esmeriladora angular



Presentación Termocollable
MIN: 10 / CAJA: 120

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Obligatorio el uso de guardas de la máquina
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos mojados
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje con precaución el disco para evitar golpe
- Si observa que el disco sufre alguna fractura o desprendimiento, deberá segregar el disco

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Disco para esmeriladora angular
- Monte disco y gírelo durante 30 segundos
- Trabaje el disco en un ángulo de 0° a 30° de la superficie
- No presione el disco durante la operación

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29°C