

DISCO LAMINADO AZUL CON RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO

ZIRCONIA



T 29

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Tipo de Grano	Tamaño de Grano	Diámetro	Máx. RPM.	Barreno	Velocidad
Z-13622	Zirconia	40	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-13627	Zirconia	60	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Obligatorio el uso de guardas de la máquina
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos mojados
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje con precaución el disco para evitar golpe
- Si observa que el disco sufre alguna fractura o desprendimiento, deberá segregar el disco

DETALLES

- Tipo de grano: zirconia alumina azul 100% premium
- Con respaldo de fibra de vidrio

VENTAJAS

- Alto rendimiento
- Larga duración y alta capacidad de remoción de material
- Corte agresivo
- Abrasivo con características de auto-afilado

APLICACIONES

- Trabajos de desbaste pesados en operaciones industriales
- Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

MATERIALES



Aleación Cobre Níquel



Acero Inoxidable



Aceros con tratamiento térmico




Metal



Acero



Madera



Súper aleación

HERRAMIENTA



Esmeriladora angular



Presentación
Termoencogible
MIN: 10

Código	Tipo de Grano	Tamaño de Grano	Diámetro	Máx. RPM.	Barreno	Velocidad
Z-13631	Zirconia	36	7"	8600	7/8"	80 m/s
Z-13632	Zirconia	40	7"	8600	7/8"	80 m/s
Z-13637	Zirconia	60	7"	8600	7/8"	80 m/s

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Disco para esmeriladora angular
- Monte disco y gírelo durante 30 segundos
- Trabaje el disco en un ángulo de 0° a 30° de la superficie
- No presione el disco durante la operación

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29°C