

DISCO LAMINADO CON RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO

ZIRCONIA



T 29

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Tipo de Grano	Tamaño de Grano	Diámetro	Máx. RPM.	Barreno	Velocidad
Z-20311	Zirconia	40	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-20312	Zirconia	60	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-20313	Zirconia	80	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s

DETALLES

Tipo de grano: zirconia
Con respaldo de fibra de vidrio

VENTAJAS

Excelente relación costo rendimiento
Corte agresivo

APLICACIONES

Para aplicaciones de uso general de baja presión
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos, biselado, maderas duras y suaves

MATERIALES



HERRAMIENTA



Esmeriladora angular



Presentación
Termoencogible
MIN: 10 / CAJA: 180

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Obligatorio el uso de guardas de la máquina
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos mojados
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje con precaución el disco para evitar golpe
- Si observa que el disco sufre alguna fractura o desprendimiento, deberá segregarse el disco

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Disco para esmeriladora angular
- Monte disco y gírelo durante 30 segundos
- Trabaje el disco en un ángulo de 0° a 30° de la superficie
- No presione el disco durante la operación

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29°C