

DISCO LAMINADO CON RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO

ZIRCONIA

WESTON[®]

TOOLS

FÁBRICA WESTON
**HECHO EN
MÉXICO**

ZR



T 29

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Tipo de Grano	Tamaño de Grano	Diámetro	Máx. RPM.	Barreno	Velocidad
Z-TA040	Zirconia	40	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-TA060	Zirconia	60	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-TA080	Zirconia	80	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s

DETALLES

- Tipo de grano: zirconia alumina
- Con respaldo de fibra de vidrio
- Grano de corte agresivo y efecto auto afilante

VENTAJAS

- Corte agresivo
- Graduación: FEPA

APLICACIONES

- Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

MATERIALES



Metal



Acero
Inoxidable



Madera



Aluminio



No Ferroso

HERRAMIENTA



Esmeriladora angular



Presentación
Termoencogible
MIN: 10 / CAJA: 120

Código	Tipo de Grano	Tamaño de Grano	Diámetro	Máx. RPM.	Barreno	Velocidad
Z-TA0407	Zirconia	40	7"	8600	7/8"	80 m/s
Z-TA0607	Zirconia	60	7"	8600	7/8"	80 m/s

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Obligatorio el uso de guardas de la máquina
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos mojados
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje con precaución el disco para evitar golpe
- Si observa que el disco sufre alguna fractura o desprendimiento, deberá segregar el disco

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Disco para esmeriladora angular
- Monte disco y gírelo durante 30 segundos
- Trabaje el disco en un ángulo de 0° a 30° de la superficie
- No presione el disco durante la operación

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29°C