

DISCO LAMINADO CON RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO



HECHO EN
MÉXICO



ÓXIDO DE ALUMINIO



T 29

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Tipo de Grano	Tamaño de Grano	Diámetro	Máx. RPM.	Barreno	Velocidad
Z-20391	Óxido de aluminio	40	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-20393	Óxido de aluminio	60	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s
Z-20399	Óxido de aluminio	80	4-1/2"	13300	7/8"	80 m/s

DETALLES

- Tipo de grano: óxido de aluminio
- Con respaldo de fibra de vidrio

VENTAJAS

- Gran opción de bajo precio
- Gran desempeño en trabajos de acabado
- Excelente opción para operaciones de trabajos de baja presión

APLICACIONES

- Para uso general
- Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

MATERIALES



Metal



No Ferroso



Madera



Aluminio



Acero

HERRAMIENTA



Esmeriladora angular



Presentación
Termoencogible
MIN: 10 / CAJA: 200

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Obligatorio el uso de guardas de la máquina
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos mojados
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje con precaución el disco para evitar golpe
- Si observa que el disco sufre alguna fractura o desprendimiento, deberá segregarse el disco

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Disco para esmeriladora angular
- Monte disco y gírelo durante 30 segundos
- Trabaje el disco en un ángulo de 0° a 30° de la superficie
- No presione el disco durante la operación

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29°C